

**APPT 160408 PDSR, HBM020, Tyyppi: UNI****Tilastiedot**

Tilausnumero	215766 UNI
GTIN	4067263002048
Tuoteluokka	22A

Kuvaus**Malli:**

PVD-pinnoitetut karbidibidilevyt erilaisten materiaalien työstämiseen. Yleiskäyttöinen leikkumateriaali mahdollistaa prosessin turvallisen työskentelyn muuttuvissa käyttöolosuhteissa. Nämä käänötterät ovat erittäin kulutuskestäviä ja murtolujia ja niitä voidaan käyttää märkä- ja kuivatyöstössä.

Huomautus:

$a_{p_{max}} = 7,0$ mm.

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Laji	UNI
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f_z / hammas	0,12 - 0,44 mm
ISO-koodi-käänötterä	APPT 160408 PDSR
Laji	HBM020

Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	5,26 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	290 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		