

**APPT 100308 PDSR, HBM020, Tyyppi: UNI****Tilastiedot**

Tilausnumero	215888 UNI
GTIN	4067263002055
Tuoteluokka	22A

Kuvaus**Malli:**

PVD-pinnoitetut karbidibidilevyt erilaisten materiaalien työstämiseen. Yleiskäyttöinen leikkumateriaali mahdollistaa prosessin turvallisen työskentelyn muuttuvissa käyttöolosuhteissa. Nämä käänntöterät ovat erittäin kulutuskestäviä ja murtolujia ja niitä voidaan käyttää märkä- ja kuivatyöstössä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $ae = 0,3 \times D$.

$ap_{max} = 4,8$ mm.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Laji	UNI
Syöttö f_z / hammas	0,12 - 0,27 mm
ISO-koodi-käänntöterä	APPT 100308 PDSR
Laji	HBM020

Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	3,56 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	290 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		