



ZDET 16M512 FR-721, GH1, Tyyppi: ALU



Tilaustiedot

Tilausnumero	220816 ALU
GTIN	4059782504240
Tuoteluokka	28E

Kuvaus

Suositus:

Vaihdettaessa kääntöteriä vaihda myös ruuvit. Vararuuvit toimitetaan kääntöterien mukana.

Huomautus:

f_z arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

f_z rouhintaan enintään $a_{p \max}$ 16 mm: 0,12 - 0,25 mm

f_z esiviimeistelyyn a_p 3 mm: 0,05 - 0,15 mm

f_z viimeistelyyn a_p 1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Teränpaksuus S: 5 mm

Tekninen kuvaus

f_z viimeistelyyn a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
tyyppi	ALU
f_z esiviimeistelyyn a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
f_z rouhintaan enintään $a_{p \max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
Nirkon säde	1,2 mm

Teränpaksuus S	5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	ZDET 16M512 FR-721
Laji	GH1
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1640 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1095 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		