

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Kierreholkkisarja, 100 osaa, 1,5×D, Kierretyyppi / -koko: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082818 M12
GTIN	4250361212178
Tuoteluokka	04D

**Kuvaus****Malli:**

Metriset kierreholkit, ruostumatonta, jousimaiseksi muotoiltua jaloteräslankaa. Kierre kierteeltä vapaasti läpikiertyviä, vääntiötappi irrotetaan asennuksen jälkeen uurteesta (ennakoitu katkaisupiste). Optimaalinen rakenne, uudenlainen sisäänvientialue, jonka ansiosta holkki voidaan asettaa paikoilleen ja kiertää kiinni ruuvin tavoin.

Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät **jaloteräksiset HeliCoil® plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitka** ja tiukat toleranssit, **hyvä pinnanlaatu** sekä **korroosion-** ja **lämmönkestävyys**. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy **kestävä** ja korkealaatuinen ruuviliitos **kaikille käyttökuormituksille** (staattiset, dynaamiset) sekä **hyvä vääntöteho**. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre.

**Toiminto:**

IP20: Suojaus vierasosien  $\varnothing < 12$  mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

**Käyttö:**

**Vioittuneiden tai kuluneiden kierteiden korjaus** taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) **kierteiden panssarointiin**.

**Huomautus:**

Itsevarmistuvia holkkeja sekä muita mittoja on saatavissa haluttaessa.

- **Sopivat tappitulkit kierteiden tarkistukseen alkaen nrosta 486000.**
- **Itsevarmistuvia holkkeja, muita mittoja ja UNC-/UNF-kierreholkkeja on saatavissa haluttaessa.**

Sarjan sisältö: 100

---

## Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	M12
Sarjan sisältö	100
Kierteennousu	1,75
Tuotenimen määrite	1,5×D
Kierteen enimmäissyvyys	1,5×D
Tuotetyyppi	Kierreholkki

---

## Tarvikkeet

Asennuskara Kierretyyppi / -koko M12	082808 M12
--------------------------------------	------------