

**6-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa täyseristys, Avainkoko: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	637687 13
GTIN	4067263080428
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muovieristetty **1000 volttiin asti** standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

**Standardi:**

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Huomautus:**

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja (nrot 637681 – 637689).

**Tekninen kuvaus**

Pituus	45 mm
Ø poistupuolella	23,5 mm
Avainkoko	13 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Pinta	muovieristys
AS-Drive-profiili	ei
Tuotetyyppi	Avainhylsy

