



## 6-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa täyseristys, Avainkoko: 17mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	637687 17
GTIN	4067263080466
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

#### Malli:

Muovieristetty **1000 volttiin asti** standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

#### Standardi:

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### Huomautus:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja (nrot 637681 – 637689).

### Tekninen kuvaus

Pituus	45 mm
Ø poistopuolella	28,5 mm
Avainkoko	17 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Standardi	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsyt
Pinta	muovieristys
AS-Drive-profiili	ei
Tuotetyyppi	Avainhylsy

