



## Lyhytreikäporan pidin VARIA VX4, VX4, Kiinnitys-Ø D1: 14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319827 14
GTIN	2050002077737
Tuoteluokka	33E

### Kuvaus

#### Malli:

**VX** – Kolmipistejännite ilman poikittaisvoimia integraali-segmenttirenkaan kautta.

**Vääntömomenttivastus enint. 200 Nm monikulmalla.**

#### Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

#### Käyttö:

Vääntötasollisten työkalujen kiinnittämiseen.

#### Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrottaessa.

Eriköislyhyt malli saatavilla tilauksesta. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	28 mm
------------------	-------

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Sovitin	VX4
Tuotetyyppi	Weldonistukka