

Garant**RDHW 1003 MOTN, HB7520, Tyyppi: UNI**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212255 UNI
GTIN	4045197302502
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

ISO-koodi-kääntöterä: RDHW 1003 MOTN

tyyppi: UNI

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	RDHW 1003 MOTN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7520
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	275 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	275 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	210 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	240 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		