



## Kesto-magneetikulmapidin, ferriitti



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085966
GTIN	2050000965388
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikki sivupinnat ja prismat ovat magneettisia. **Prismapinnat soveltuvat pyöreäälle materiaalille.** Lämmönkestävyys kork. 200 °C:seen asti.

#### Käyttö:

Pyöreiden osien voimakkaaseen ja jäykkään tukemiseen (putken halkaisija enint. 76 mm) eri kulma-asetnoissa.

### Tekninen kuvaus

Paksuus	43 mm
Suurin nimellispitovoima	680 N
putken enimmäis-Ø	76 mm
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Paino	1,65 kg
Pituus	184 mm
Korkeus	45 mm
esiasetettu kulma	45 astetta

Magneettisydämen materiaali	ferritti
Tuotetyyppi	Kulmapidin