



Putkihiomakone, Tyyppi: 72227561



Tilaustiedot

Tilausnumero	077715 72227561
GTIN	4014586895871
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Putkinauhahiomakone, **erittäin suuri poistoteho**. Sopii hyvin **putkien ja putkikaarien työstöön** – puhdistamiseen, värien poistoon, hitsaussaumojen hiontaan, kiillotusvalmisteluun sekä peilipintakiillotukseen. Kierrosnopeus säädettävissä hionta-, huopa- ja kiillotusnauhoille.

Parannettu nauhaohjaus. Putkihiomakone ahtaille säteille, portaattomasti säädettävä kierrosluku hiontaan, satinointiin ja loistokiillotukseen.

Vähimmäisetäisyys seinään 50 mm.

Aloituspakkaus kattaa kaikki putkien ja kaariputkien vakiosovellukset: puhdistus, valssauspinnan ja naarmujen poisto, hiontakuvion muodostaminen, paras satiinihionta.

Etu:

- **Tehokas hitsaussaumojen poisto hiomanauhojen optimaalisen työstönopeuden ansiosta.**
- **Portaattomasti säädettävä kierrosluku jo asennettujen kaiteiden hiontaa, satinointia ja loistokiillotusta varten.**
- **Joustavat hiomanauhat soveltuvat optimaalisesti myös kapeisiin kaariputkiin ja saavat siten aikaan tasaisen pinnan.**
- **360° hionta vain 2 työvaiheessa.**
- **Valinnaiset kääntöpyörät pientä seinäetäisyyttä varten.**
- **Uudelleenkäynnistysuoja.**
- **Pölysuojatut kuulalaakerit.**

Toimituksen sisältö:

- **Putkihiomakone FEIN RS 17-70 E.**
- **2x10 hiomanauhaa 20x815 mm P120 / P180.**

- **2×10 hiomanauhaa 40×815 mm P120 / P180.**
- **5 kuitunauhaa 20×820 mm, erittäin hieno.**
- **1 työkalulaukku.**

Huomautus:

Sahanterät löytyvät numerosta 558011 alkaen.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
nauhan pituus	815 mm
Putken Ø:lle	8 - 80 mm
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Paino	4,64 kg
Nauhan leveys	20; 40 mm
pehmeä käynnistys	kyllä
Valmistajamerkintä	RS17-70 E -aloituspakkaus
Kierroslukualue	2700 - 8500 min ⁻¹
nauhan enimmäisnopeus	9 - 27 mm/s
Kaapelin pituus	4 m
Nimellisjännite	230 V
Tehonkulutus	1700 W
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Putkihiomakone