



Putkihiomakone, Tyyppi: 72227560



Tilaustiedot

Tilausnumero	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Putkinauhahiomakone, **erittäin suuri poistoteho**. Sopii hyvin **putkien ja putkikaarien työstöön** – puhdistamiseen, värien poistoon, hitsaussaumojen hiontaan, kiillotusvalmisteluun sekä peilipintakiillotukseen. Kierrosnopeus säädettävissä hionta-, huopa- ja kiillotusnauhoille. **Parannettu nauhaohjaus**. Putkihiomakone ahtaille säteille, portaattomasti säädettävä kierrosluku hiontaan, satinointiin ja loistokiillotukseen.

Vähimmäisetäisyys seinään 50 mm.

Etu:

- **Tehokas hitsaussaumojen poisto hiomanauhojen optimaalisen työstönopeuden ansiosta.**
- **Portaattomasti säädettävä kierrosluku jo asennettujen kaiteiden hiontaa, satinointia ja loistokiillotusta varten.**
- **Joustavat hiomanauhat soveltuvat optimaalisesti myös kapeisiin kaariputkiin ja saavat siten aikaan tasaisen pinnan.**
- **360° hionta vain 2 työvaiheessa.**
- **Valinnaiset kääntöpyörät pientä seinäetäisyyttä varten.**
- **Uudelleenkäynnistysuoja.**
- **Pölysuojatut kuulalaakerit.**

Toimituksen sisältö:

Putkihiomakone FEIN RS 17-70 E.

Toimitetaan laatikossa ilman lisävarusteita.

Huomautus:

Sahanterät löytyvät numerosta 558011 alkaen.

Tekninen kuvaus

Kierroslukualue	2700 - 8500 min ⁻¹
pehmeä käynnistys	kyllä
Putken Ø:lle	8 - 80 mm
Tehonkulutus	1700 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite	230 V
uudelleen käynnistymisen esto	kyllä
Kaapelin pituus	4 m
Nauhan leveys	20; 40 mm
nauhan enimmäisnopeus	9 - 27 mm/s
Paino	4,64 kg
Valmistajamerkintä	RS 17-70 E
nauhan pituus	815 mm
Tuotetyyppi	Putkihiomakone