



## Teleskooppi-yleistikkaat, 4 os., Puolamäärä: 4X6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966111 4X6
GTIN	4003866413850
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

#### Malli:

Yleiskäyttöiset nojatikkaat, pystytikkaat ja porrastikkaat yhdessä. Työskentelykorkeus säädettävissä 280 mm:n porravälillä kaikissa malleissa. Askelmat ja palkit kiinnitetty toisiinsa erittäin lujalla reunajäkisteellä. Voidaan kuljetuksen ajaksi työntää tilaa säästävästi sisäkkäin. Helppokäyttöinen, automaattisesti paikalleen lokahtava turva-alumiini-lamellinivel. Turvallinen korkeudensäätö 4 alumiinipainevalu-vetokahvan ansiosta. Ulostaitettavilla tuilla varustetut tikkaat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi EN 131-1 -standardin mukaisina nojatikkaina (ei koske kokoa 4x3). Tuet voidaan taittaa kokoon tilaa säästävästi kokoon kuljetuksen ajaksi tai pystytikkaina käytettäessä.

#### Standardi:

**DIN EN 131.**

### Tekninen kuvaus

Paino	22 kg
Pituus kokoontaitettuna	1,86 m
Pystytikkaiden työskentelykorkeus n.	4,4 m

Syvyys kokoonlaitettuna	0,21 m
Portaan rakenne	Askelma
Nojatikkaiden työskentelykorkeus n.	7,1 m
Leveys kokoonlaitettuna	0,78 m
Tikkaiden pituus ulos vedettynä	6,4 m
Askelmien lukumäärä	4x6
Standardi	DIN EN 131-2
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Yleistikkaat