



## Teleskooppi-yleistikkaat, 4 os., Puolamäärä: 4X5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966111 4X5
GTIN	4003866413843
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

#### Malli:

Yleiskäyttöiset nojatikkaat, pystytikkaat ja porrastikkaat yhdessä. Työskentelykorkeus säädettävissä 280 mm:n porravälillä kaikissa malleissa. Askelmat ja palkit kiinnitetty toisiinsa erittäin lujalla reunajäykisteellä. Voidaan kuljetuksen ajaksi työntää tilaa säästävasti sisäkkäin. Helppokäyttöinen, automaattisesti paikalleen lokahtava turva-alumiini-lamellinivel. Turvallinen korkeudensäätö 4 alumiinipainevalu-vetokahvan ansiosta. Ulostaitettavilla tuilla varustetut tikkaat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi EN 131-1 -standardin mukaisina nojatikkaina (ei koske kokoa 4x3). Tuet voidaan taittaa kokoon tilaa säästävasti kokoon kuljetuksen ajaksi tai pystytikkaina käytettäessä.

#### Standardi:

**DIN EN 131.**

### Tekninen kuvaus

Paino	18 kg
Pystytikkaiden työskentelykorkeus n.	3,85 m
Pituus kokoontaitettuna	1,58 m

Askelmien lukumäärä	4x5
Syvyys kokoontaitettuna	0,21 m
Standardi	DIN EN 131-2
Leveys kokoontaitettuna	0,71 m
Nojatikkaiden työskentelykorkeus n.	6,05 m
Portaan rakenne	Askelma
Tikkaiden pituus ulos vedettynä	5,3 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Yleistikkaat