



Teleskooppi-yleistikkaat, 4 os., Puolamäärä: 4X4



Tilaustiedot

Tilausnumero	966111 4X4
GTIN	4003866413836
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöiset nojatikkaat, pystytikkaat ja porrastikkaat yhdessä. Työskentelykorkeus säädettävissä 280 mm:n porravälillä kaikissa malleissa. Askelmat ja palkit kiinnitetty toisiinsa erittäin lujalla reunajäkisteellä. Voidaan kuljetuksen ajaksi työntää tilaa säästävästi sisäkkäin. Helppokäyttöinen, automaattisesti paikalleen lokahtava turva-alumiini-lamellinivel. Turvallinen korkeudensäätö 4 alumiinipainevalu-vetokahvan ansiosta. Ulostaitettavilla tuilla varustetut tikkaat, jotka on tarkoitettu käytettäväksi EN 131-1 -standardin mukaisina nojatikkaina (ei koske kokoa 4x3). Tuet voidaan taittaa kokoon tilaa säästävästi kokoon kuljetuksen ajaksi tai pystytikkaina käytettäessä.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Pystytikkaiden työskentelykorkeus n.	3,35 m
Tikkaiden pituus ulos vedettynä	4,2 m
Leveys kokoontaitettuna	0,64 m

Portaan rakenne	Askelma
Standardi	DIN EN 131-2
Nojattikkaiden työskentelykorkeus n.	5 m
Askelmien lukumäärä	4×4
Paino	15 kg
Syvyys kokoontaitettuna	0,21 m
Pituus kokoontaitettuna	1,3 m
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Yleistikkaat