



Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 63/4mm



Tilastiedot

Tilausnumero	222050 63/4
GTIN	4960664712595
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	50 mm
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Varren Ø D_s h6	42 mm
Kääntöterienkoko	14
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2 mm
Kokonaispituus L_{ges}	150 mm
Kääntöterän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
Terän Ø D_c	63 mm
Terien lkm Z	4
Ø D_3	39 mm
suurin leikkuussyvyys $a_{p \max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm

Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	102 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,54 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	38 mm
Asetuskulma κ	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229719
----------------	--------