

**Kopiojyrsin MFH MFH Harrier, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222060 35/3
GTIN	4960664712502
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

**Käyttö:**

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
suurin leikkuusyvyys $a_{p,max}$ käytettäessä LD-geometriaa	3,5 mm
Kiinnityskierre M	M16
Kääntöterän ruuvi	229717 (T15; 3,5 Nm)
Sopiva kääntöterä	SOMT..
enimmäistyöstösyvyys $a_{p,max}$	1,5 mm
Kääntöterienkoko	10
Ø $D_3$	18 mm
Terän Ø $D_c$	35 mm

Terien lkm Z	3
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	17,4 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,19 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229717
----------------	--------