



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 10-32



Tilaustiedot

Tilausnumero	133404 10-32
GTIN	4067263161424
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Käyttö:**UNF-yhtenäistiheäkierteelle ASME – B1.1.**

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	4,83 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	14,49 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kierteennousu	0,794 mm
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Kierteen koko	10-32 UNF
Alkureiän Ø	4,1 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Kierretyyppi	UNF
Terien lkm Z	3

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		