



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, M: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	135255 M4
GTIN	4067263162001
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,7 mm
Kierteen syvyys	10 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Kierteen koko	M4
varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Kierteen \varnothing	4 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Alkureiän \varnothing	3,3 mm
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		