

**Garant****Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric, Tyyppi: 50XSE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	363000 50XSE
GTIN	4067263161035
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
- Kokonaan karkaistu ja alapuoli hienojyrsitty.
- Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
- Sisältää reiät LANG-paikoitusjärjestelmälle, käyttö mahdollista GARANT ZeroClamp sekä Erowa ITS148 (koot 50 ja 80) -järjestelmissä välilevyn avulla.
- Leukojen vaihto ilman työkaluja. Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.
- Automaatorajapinta.
- Nerokas leukojen pikavaihtojärjestelmä, ilman työkaluja.
- Kiinnitysvoima enintään 25 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
- Nopea ja intuitiivinen käyttöä.
- Toistotarkkuus <0,01 mm.
- Asteikko kiristysmoduulien esiasemointia varten.
- Karamutteri itsestään säätävällä toiminnolla tai ilman.
- Kiinnitysreuna kiinnitysraudoille.
- Keskikohdan säätö otsareikäavaimella.

**Käyttö:**

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuiseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

**Sopii:**

Päälileuat nro 363010 – 363045.

**Toimituksen sisältö:**

Peruskisko, kara, karamutterit, **karasuojus nro 363083**.

**Erikoistarvike:**

Kuusioruuvimeisseli nro 627424 koko 5, otsareikäavain nro 628600 koko 2, momenttiavain nro 656050, avainhylsy 642229, kiinnitysleuat nro 363081 80 ja 361165 CS1, GARANT-kiinnityspultti nro 363190, sovitinlevyt nro 363079, 363080, 363085. Korkeuskonsoli nro 363090 (yhdessä nro 363079 kanssa). Asennusasema nro 358595 52/96.

**Huomautus:**

Yhteensopivat päällileuat nro 363010 – 363045 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä. Poista kiinnitysaukot tyypeissä XS ja XSP ja H lomitetuilla päällileuoilla.

**Sisältää sovittimen Erowa ITS50:lle.**

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysalue S2	49 - 65 mm
Pitkittäisura	20 mm
Mitta alapuolella	52 mm
Korkeus H	35 mm
L	96 mm
Kiinnitysalue S1	0 - 22 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Xtric 50
Enimmäiskiinnitysvoima	16 kN
B	50 mm
B	80 mm
Suurin kiristysmomentti	40 Nm
Avainkoon mitat	7 mm
Avainkoon mitat	3 mm
Sarja	Xtric
Paino	2,215 kg
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin