



Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa täyseristys, Avainkoko: 11 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 643807 11 |
| GTIN | 4067263120759 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus

Malli:

Muovieristetty **1000 volttiin asti** standardin **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti**.

Huomautus:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueilla saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja (nrot 643801 – 643809).

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ø poistopuolella | 22 mm |
| Pituus | 59 mm |
| Avainkoko | 11 mm |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Irrotusprofiili | 6-kulmaiset hylsy |
| Pinta | muovieristys |
| AS-Drive-profiili | ei |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |

