

**HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 7/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	138004 7/8-14
GTIN	4067263162483
Tuoteluokka	12H

**Kuvaus****Malli:****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

**Käyttö:**

**UNF-yhtenäistiheäkierteelle ASME – B1.1.**

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	22,23 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kierrettä/ tuma	14
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN 374
Kierretyyppi	UNF
Kierteen syvyys	55,56 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierteen koko	7/8-14 UNF

Alkureiän Ø	20,4 mm
Lastu-urien määrä	4
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		