

**Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 80/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	222050 80/5
GTIN	4960664712601
Tuoteluokka	250

**Kuvaus****Kuvaus:**

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

**Käyttö:**

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus $L_1$	50 mm
Kääntöterän ruuvi	229719 (20IP, 4,5 Nm)
Ø $D_3$	56 mm
Varren Ø $D_5$ h6	42 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	150 mm
Kääntöterienkoko	14
Terien lkm Z	5
Sopiva kääntöterä	SOMT..
Terän Ø $D_c$	80 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	2 mm
suurin leikkusyvyys $a_{p \max}$ käytettäessä LD-geometriaa	5 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	136 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,38 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	55 mm
Asetuskulma $\kappa$	10 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229719
----------------	--------