



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 3/4-16



Tilaustiedot

Tilausnumero	138004 3/4-16
GTIN	4067263162476
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	19,05 mm
Alkureiän Ø	17,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	11 mm
varren Ø D _s	14 mm
Kierteen koko	3/4-16 UNF
Kokonaispituus L	110 mm
Kierretyyppi	UNF
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	16

Kierteen syvyys	47,63 mm
Kierteennousu	1,587 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		