



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 5/8-18



### Tilaustiedot

Tilausnumero	138004 5/8-18
GTIN	4067263162469
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

#### Malli:

#### HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

#### Käyttö:

**UNF-yhtenäistiheäkierteelle ASME – B1.1.**

### Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	UNF
Kierteen syvyys	39,7 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	15,88 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Alkureiän Ø	14,5 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
Kierteen koko	5/8-18 UNF
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Kierteennousu	1,411 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		