



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 5/16-24



Tilaustiedot

Tilausnumero	138004 5/16-24
GTIN	4067263162414
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	6,9 mm
Standardi	DIN 374
Kierteen koko	5/16-24 UNF
Kierrettä/ tuuma	24
varren Ø D _s	8 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	90 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	7,94 mm
Kierretyyppi	UNF

Kierteennousu	1,058 mm
Kierteen syvyys	19,85 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		