



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 3/8-24



### Tilaustiedot

Tilausnumero	138004 3/8-24
GTIN	4067263162421
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

#### Malli:

#### HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

#### Käyttö:

**UNF-yhtenäistiheäkierteelle ASME – B1.1.**

### Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	8,5 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNF
Kierteen Ø	9,53 mm
Standardi	DIN 374
Varren nelikulmio □	7 mm
Kierteen koko	3/8-24 UNF
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kierteen syvyys	23,83 mm
Kierteennousu	1,058 mm

Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		