



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 1/4-28



Tilaustiedot

Tilausnumero	138004 1/4-28
GTIN	4067263162407
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

Käyttö:

UNF-yhtenäistiheäkierteelle ASME – B1.1.

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	15,9 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	28
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	6,35 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	7 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierretyyppi	UNF
Terien lkm Z	3
Kierteen koko	1/4-28 UNF
Alkureiän Ø	5,5 mm

Kierteennousu	0,907 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		