



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 5/8-18



### Tilaustiedot

Tilausnumero	133404 5/8-18
GTIN	4067263161974
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

**Käyttö:**

**UNF-yhtenäistiheäkierteelle ASME – B1.1.**

### Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	9 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 374
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Kierteen syvyys	47,64 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen Ø	15,88 mm

Alkureiän Ø	14,5 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	5/8-18 UNF
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		