



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, UNF: 1/2-20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	138004 1/2-20
GTIN	4067263162445
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **HSS-E**

**Käyttö:**

**UNF-yhtenäistiheäkierteelle ASME – B1.1.**

### Tekninen kuvaus

Kierteen koko	1/2-20 UNF
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	31,75 mm
Standardi	DIN 374
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	12,7 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	100 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierrettä/ tuuma	20

Alkureiän Ø	11,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Sarja	CleverTap
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		