



HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 6X0,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	132845 6X0,5
GTIN	4067263161608
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kierteen syvyys	18 mm
Standardi	DIN 374
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	MF
Varren nelikulmio \square	3,4 mm
Kierteen \varnothing	6 mm
Kierteen koko	M6x0,5

Alkureiän Ø	5,5 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		