



HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 8X0,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	132845 8X0,5
GTIN	4067263161622
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierteen koko	M8×0,5
Alkureiän Ø	7,5 mm
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	MF
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen Ø	8 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3

Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,5 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		