

**HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 8X1****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132845 8X1 |
| GTIN | 4067263161646 |
| Tuoteluokka | 12H |

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------|
| varren $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Kierteen koko | M8×1 |
| Standardi | DIN 374 |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierretyyppi | MF |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 4,9 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Alkureiän \varnothing | 7 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen syvyys | 24 mm |
| Kierteennousu | 1 mm |
| Kokonaispituus L | 90 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Kierteen Ø | 8 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Sarja | CleverTap |
| Tuotetyyppi | Kierretapit |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 28 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 27 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 12 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 6 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |