



HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 12X1



Tilaustiedot

Tilausnumero	132845 12X1
GTIN	4067263161677
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	36 mm
Kierteen koko	M12×1
Alkureiän Ø	11 mm
varren Ø D _s	9 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN 374
Kierteennousu	1 mm
Kierretyyppi	MF
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	12 mm

Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		