



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, M: M10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	135255 M10
GTIN	4067263162049
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

#### Malli:

#### HOLEX Clever Tap:

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	10 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio □	8 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kierteen syvyys	25 mm
Kierteen koko	M10
Kierteennousu	1,5 mm
Kierretyyppi	M
Alkureiän Ø	8,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		