



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 12X1,25



### Tilaustiedot

Tilausnumero	132845 12X1,25
GTIN	4067263161684
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

### Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen koko	M12×1,25
Varren nelikulmio □	7 mm
Kierteen Ø	12 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	36 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	100 mm

Alkureiän Ø	10,8 mm
Kierretyyppi	MF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		