



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 12X1,5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	132845 12X1,5
GTIN	4067263161691
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

### Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	10,5 mm
Standardi	DIN 374
Kierteen Ø	12 mm
Kierteen syvyys	36 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteennousu	1,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M12×1,5
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	100 mm
Lastu-urien määrä	3

varren $\varnothing D_s$	9 mm
Varren nelikulmio $\square$	7 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		