

**HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	135255 M5
GTIN	4067263162018
Tuoteluokka	12H

Kuvaus**Malli:****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	12,5 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kierteen Ø	5 mm
Kierteennousu	0,8 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen koko	M5
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierretyyppi	M
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	4,2 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		