



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 10X1



Tilaustiedot

Tilausnumero	136255 10X1
GTIN	4067263162148
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	5,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Standardi	DIN 374
Kierteen Ø	10 mm
Kierteen syvyys	25 mm
Kierteennousu	1 mm
Alkureiän Ø	9 mm
Kierteen koko	M10×1
Kokonaispituus L	90 mm
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	7 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		