

**HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 12X1,25****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 136255 12X1,25 |
| GTIN | 4067263162179 |
| Tuoteluokka | 12H |

Kuvaus**Malli:****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Alkureiän Ø | 10,8 mm |
| Standardi | DIN 374 |
| Kierteen syvyys | 30 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierretyyppi | MF |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteennousu | 1,25 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen koko | M12×1,25 |
| varren Ø D _s | 9 mm |
| Varren nelikulmio □ | 7 mm |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Kierteen Ø | 12 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Nousukulma | 40 astetta |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirengas | ilman |
| Sarja | CleverTap |
| Tuotetyyppi | Kierretapit |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 13 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 15 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 6 m/min | P |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |