



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 12X1,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	136255 12X1,5
GTIN	4067263162186
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	9 mm
Alkureiän \varnothing	10,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierretyyppi	MF
Kokonaispituus L	100 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Kierteen \varnothing	12 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio \square	7 mm
Kierteen koko	M12x1,5
Kierteen syvyys	30 mm
Standardi	DIN 374

Terien lkm Z	3
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		