

**HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 14X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136255 14X1,25
GTIN	4067263162209
Tuoteluokka	12H

Kuvaus**Malli:****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Alkureiän Ø	12,8 mm
Kierretyyppi	MF
Standardi	DIN 374
Kierteen koko	M14×1,25
varren Ø D _s	11 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Kierteen syvyys	35 mm
Kierteen Ø	14 mm
Varren nelikulmio □	9 mm

Kokonaispituus L	100 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		