

**HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 14X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136255 14X1,5
GTIN	4067263162216
Tuoteluokka	12H

**Kuvaus****Malli:****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	11 mm
Varren nelikulmio $\square$	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen koko	M14x1,5
Kierteennousu	1,5 mm
Kierretyyppi	MF
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	35 mm
Alkureiän $\varnothing$	12,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen $\varnothing$	14 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 374

Kokonaispituus L	100 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		