



## HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 16X1,5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	136255 16X1,5
GTIN	4067263162230
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

#### Malli:

#### HOLEX Clever Tap:

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

### Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Standardi	DIN 374
Kierretyyppi	MF
Alkureiän Ø	14,5 mm
Kierteen koko	M16×1,5
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	40 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	16 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kierteennousu	1,5 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		