



HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 18X1,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	136255 18X1,5
GTIN	4067263162254
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

HOLEX Clever Tap:

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,5 mm
Kierteen syvyys	45 mm
Kierteen Ø	18 mm
Terien lkm Z	4
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
varren Ø D _s	14 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	16,5 mm
Kierretyyppi	MF
Varren nelikulmio □	11 mm
Kierteen koko	M18×1,5
Kokonaispituus L	110 mm

Standardi	DIN 374
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		