

**HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 22X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136255 22X1,5
GTIN	4067263162278
Tuoteluokka	12H

Kuvaus**Malli:****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofili.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	125 mm
Kierteen syvyys	55 mm
Kierretyyppi	MF
Standardi	DIN 374
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	22 mm
varren Ø D _s	18 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteen koko	M22×1,5
Kierteennousu	1,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	20,5 mm
Terien lkm Z	4

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		