

**HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 6X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136255 6X0,5
GTIN	4067263162094
Tuoteluokka	12H

Kuvaus**Malli:****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	15 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3,4 mm
varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen koko	M6×0,5
Alkureiän \varnothing	5,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen \varnothing	6 mm
Standardi	DIN 374
Kierretyyppi	MF

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		