

**HOLEX Clever Tap -konekierretappi, pinnoittamaton, MF: 6X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	136255 6X0,75
GTIN	4067263162100
Tuoteluokka	12H

Kuvaus**Malli:****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva kierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili.

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	15 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	MF
Kierteennousu	0,75 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Kokonaispituus L	80 mm
varren Ø D _s	4,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Alkureiän Ø	5,2 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteen koko	M6×0,75
Standardi	DIN 374
Kierteen Ø	6 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		