

HOLEX**HOLEX Clever Tap -konekierretappi Muoto B DIN 371/376, pinnoittamaton, M: M12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	131265 M12
GTIN	4067263161561
Tuoteluokka	12H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****HOLEX Clever Tap:**

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **ISO 2 6H HSS-E**

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	7 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,75 mm
Kierretyyppi	M
Alkureiän Ø	10,2 mm
Kierteen syvyys	24 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E

Kierteen koko	M12
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Terien lkm Z	4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähditys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

