



HOLEX Clever Tap -konekierretappi Muoto B DIN 371/376, pinnoittamaton, M: M3



Tilaustiedot

Tilausnumero	131265 M3
GTIN	4067263152392
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.

HOLEX Clever Tap:

Tukeva konekierretappi tavanomaisiin vakiosovelluksiin. Laadukas HSS-E-terämateriaali ja teräsmateriaalien geometria. Pinta: pronssinväriseksi hehkutettu kierreprofiili. **ISO 2 6H HSS-E**

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen koko	M3
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kierteen syvyys	6 mm
Alkureiän \varnothing	2,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,5 mm

Kokonaispituus L	56 mm
Kierteen Ø	3 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	CleverTap
Tuotetyyppi	Kierretapit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		