

Garant**RDHW 1003 MOTN, HB7505, Tyyppi: HART**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212245 HART
GTIN	4045197302489
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,16 mm

ISO-koodi-kääntöterä: RDHW 1003 MOTN

tyyppi: Kovametalli

Tekninen kuvaus

tyyppi	Kovametalli
ISO-koodi-kääntöterä	RDHW 1003 MOTN
Lastuava aine	KM
Laji	HB7505
Syöttö f_z / hammas	0,16 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	275 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	275 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	250 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	125 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	155 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	140 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	110 m/min	H
GG(G)	soveltuu	240 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		